

**Garant****Tekinimo laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261304 20/16
GTIN	4045197945211
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

GARANT eco tekinimo laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės pjovimo briauną. Aušinimas vyksta per tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui užtikrinti. Su plokštumos aušinimu.

**Pastaba:**

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr.317900 – 319886.

Vidinis aušinimas: taip

Laikiklio ISO kodas: SVJCR/L 2020X16

Tinkamos keičiamos plokštelės: VC.. 1604..

Darbinės dalies ilgis L<sub>4</sub>: 25 mm

Galvutės ilgis L<sub>1</sub>: 40 mm

Bendras ilgis L: 99 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys: 269023 3

**Techninis aprašymas**

Koto dydis	20 mm
Laikiklio ISO kodas	SVJCR/L 2020X16
Atraminė plokštelė	259033 5
Bendras ilgis L	99 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm

Plokštelės dydis	16 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 1
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Galvutės ilgis $L_1$	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 3
Serija	Eco
Paskirtis	dešininis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu  
Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659906 500

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15