

Garant
Tekinimo laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/11mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261304 16/11
GTIN	4045197945198
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

GARANT eco tekinimo laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės pjovimo briauną. Aušinimas vyksta per tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui užtikrinti. Su plokštumos aušinimu.

Pastaba:

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr.317900 – 319886.

Vidinis aušinimas: taip

Laikiklio ISO kodas: SVJCR/L 1616X11

Tinkamos keičiamos plokštelės: VC.. 1103..

Darbinės dalies ilgis L₄: 20 mm

Galvutės ilgis L₁: 34 mm

Bendras ilgis L: 81 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys: 269023 1

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 1
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	81 mm
Koto dydis	16 mm

Galvutės ilgis L ₁	34 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Laikiklio ISO kodas	SVJCR/L 1616X11
Serija	Eco
Paskirtis	dešininis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8