

Garant
Tekinimo laikiklis, dešinysis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/11 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261304 20/11
GTIN	
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

GARANT eco tekinimo laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės pjovimo briauną. Aušinimas vyksta per tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui užtikrinti. Su plokštumos aušinimu.

Pastaba:

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr.317900 – 319886.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	11 mm
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 1
Bendras ilgis L	99 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Koto dydis	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Laikiklio ISO kodas	SVJCR/L 2020X11
Serija	Eco

Paskirtis	dešininis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8