

Garant

Eco tekimo laikiklis SVJCL 93°, keičiamoms plokštelėms VC., kairinis



Užsakymo data

Užsakymo numeris	261305 20/16
GTIN	4045197945259
Produktų klasė	21U

Aprašymas

Modelis:

GARANT eco tekimo laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės pjovimo briauną. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tiksliai ir efektyviai sumažinama. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui užtikrinti. Su plokštumos aušinimu

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr. 317900 – 319886.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269023 3
Varžtas atraminei plokštei	269013 1
Atraminė plokštelė	259033 5
Plokštelės dydis	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm

Laikiklio ISO kodas	SVJCR/L 2020X16
Koto dydis	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Bendras ilgis L	99 mm
Serija	Eco
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/261305-20/16>