

**Garant**

**Karštojo užspaudimo patronas su 4 aušinimo kanalais, nikeluot., SK 40, trumpas, Užveržimo Ø D1: 20mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302237 20
GTIN	4045197945488
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID/Balluffchip anga.

Premium modelis: nikeluotas modelis su 4 uždaromais **aušinimo kanalais**. Integruotas pjovimo įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis 10 mm).

**Paskirtis:**

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.  
Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisams.

**Tiekimo sudėtis:**

4 M3purkštukų varžtai.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	42 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Aušinimo kanalo anga	uždaroma

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	20 mm
Laikiklis	SK 40, trumpas
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas