

Garant**Karštojo užspaudimo patronas su 4 aušinimo kanalais, nikeluot., HSK-A 100 trumpas, Užveržimo Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308267 20
GTIN	4045197945426
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Premium modelis: Nikeliuotas modelis su 4 uždaromais **aušinimo kanalais**. Integruotas pjovimo įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis 10 mm).

Paskirtis:

- Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.
- Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Tiekimo sudėtis:

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm).

4 M3 purkštukų varžtai.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	105 mm
---------------------------------	--------

Ø D ₂	33 mm
Išorinis Ø D	42 mm
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Užspaudimo Ø D ₁	20 mm
Laikiklis	HSK-A 100 trumpas
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas