

**Garant****Įspraustinė nikeliuota su aušinimo kanalu, HSK-A 63 trumpa, Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	304272 16
GTIN	4045197945594
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

**GARANT:** tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.

Specialus padengimas nikeliu.

**Su uždengiamais aušinimo kanalais.**

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

**Priedai pasirinktinai:**

Aušiklio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

**Pastaba:**

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos tiesiogiai iš gamintojo.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Išorinis Ø D	48 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	16
Laikiklis	HSK-A 63 trumpa

Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-4
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

---

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------