

Garant

Karštojo užspaudimo patronas su 4 aušinimo kanalais, nikeluot., SK 40, trumpas, Užveržimo Ø D1: 8mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302237 8
GTIN	4045197945440
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).**
- **Su RFID/Balluffchip anga.**

Premium modelis: nikeluotas modelis su 4 uždaromais **aušinimo kanalais**. Integruotas pjovimo įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis 10 mm).

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisams.

Tiekimo sudėtis:

4 M3purkštukų varžtai.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Užspaudimo Ø D ₁	8 mm

Ø D ₂	21 mm
Išorinis Ø D	27 mm
Laikiklis	SK 40, trumpas
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas