

Garant

Įspraustinė nikeliuota su aušinimo kanalu, HSK-A 100 trumpa, Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1: 8mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	304392 8
GTIN	4045197945624
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

GARANT: tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.

Specialus padengimas nikeliu.

Su uždengiamais aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

Priedai pasirinktinai:

Aušiklio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos tiesiogiai iš gamintojo.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	8 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	8
Išorinis Ø D	28 mm

Laikiklis	HSK-A 100 trumpa
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-4
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 8 mm

309900 8