

## Garant

**ER įspraustinė Forma ADB, nikeluot., SK 40 A = 70, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	300515 32
GTIN	4045197945839
Produktų klasė	31A

## Aprašymas

### Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

### GARANT –

- sklandus veikimas dėl grūdintų kotų ir tinkamo balansavimo G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.
- optimali apsauga nuo korozijos dėl nikeluotų paviršių.
- Didžiausia užveržimo jėga ir tikslumas naudojant GARANT tikslią užveržimo veržlę.

Specialus padengimas nikelium.

### GARANT –

- Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Precizinė GARANT užveržimo veržlė tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>), su danga, kuri užtikrina didesnę užveržimo jėgą ir mažesnę nusidėvėjimą.
- Su aušinimo anga.

### Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

### Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 2 - 20 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 70 mm  
 Išorinis Ø D: 50 mm  
 Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610: 32  
 Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580: 32

## Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	2 - 20 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	32
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580	32
skirta ER cangėms	32
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	2-20 mm
Laikiklis	SK 40 A = 70
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	įspraustinė

## Priedai

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 32	309680 32
--	-----------