

## Garant

**ER įspraustinė Forma ADB, nikeluot., SK 40 A = 70, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 40**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	300515 40
GTIN	4045197945846
Produktų klasė	31A

### Aprašymas

#### Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.

#### GARANT –

- **sklandus veikimas dėl grūdintų kotų ir tinkamo balansavimo G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.**
- **optimali apsauga nuo korozijos dėl nikeluotų paviršių.**
- **Didžiausia užveržimo jėga ir tikslumas naudojant GARANT tikslią užveržimo veržlę.**

Specialus padengimas nikeliumu.

#### GARANT –

- **Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).**
- **Precizinė GARANT užveržimo veržlė tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>), su danga, kuri užtikrina didesnę užveržimo jėgą ir mažesnę nusidėvėjimą.**
- **Su aušinimo anga.**

#### Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

#### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 3 - 26 mm  
Išorinis Ø D: 63 mm  
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610: 40  
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580: 40

## Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	3 - 26 mm
skirta ER cangėms	40
Išorinis Ø D	63 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	40
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580	40
Laikiklis	SK 40 A = 70
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	įspraustinė

## Priedai

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309680 40
--	-----------