


Garant

Weldon įspraustinė, forma ADB su aušinimo kanalais, nikeluot., SK 40, trumpa, Užveržimo Ø D1: 20mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300120 20
GTIN	4045197945723
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:****GARANT –**

Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Su uždengiamais aušinimo kanalais.

Specialus padengimas nikelium.

Su Balluff/RFID lusto anga.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	20
Išorinis Ø D	52 mm
Užspaudimo Ø D ₁	20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	63 mm
Laikiklis	SK 40, trumpa
Norma	DIN 6359

Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 20 mm	309900 20
---	-----------