

Garant

Profilių pratraukimo laikiklis, metrinis $\varnothing d = 8$ mm, Koto $\varnothing D_s$: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

293020 16

GTIN

4045197942098

Produktų klasė

29K

Aprašymas

Tinka:

CNC ir standartinės staklės.

Priedai pasirinktinai:

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).

Išstūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

Pastaba:

- **Dėmesio: visada naudokite atitinkamą stūmiklio \varnothing .**
- **Kitų kotų jungčių reikia teirautis.**

Techninis aprašymas

Koto ilgis L_s

35 mm

L

38 mm

Koto rūšis

Cilindrinis kotas

Koto $\varnothing D_s$

16 mm

Duomenų lapai

Ø D	33 mm
Ø d	8 mm
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Priedai

Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 8 mm	293006 8
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 5 mm	293006 5
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 16 mm	293006 16
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 12 mm	293006 12