

**Garant**

**Įspraustinė High-Performance slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais., HSK-A 63 A = 200, Kakliuko Ø d1: 16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306692 16
GTIN	4045197945853
Produktų klasė	31H

**Aprašymas****Modelis:**

- **Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.**
- **Su Balluff/RFID lusto anga.**
- **Platus briaunuotas atraminis paviršius.**

**Privalumai:**

Specialiai prie laikiklių pritaikyta SM šerdis net ir esant ilgesnei darbinei daliai optimalius metalo apdirbimo rezultatus:

- **Laiko taupymas dėl maksimalių apdorojimo parametrų.**
- **Tolygus veikimas ir todėl puiki paviršiaus kokybė.**
- **Sąnaudų taupymas, nes įrankis tarnauja ilgiau.**
- **Staklių suklio tausojimas, nes mažiau vibracijų.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

**Priedai pasirinktinai:**

Specialus raktas Nr. 309840, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880.

**Pastaba:**

Balansavimo tikslumas G 6,3 priklausomai nuo maksimalaus darbinio greičio.

**Techninis aprašymas**

Virbo Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	17 mm

Išorinis Ø D	38 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	200 mm
maksimalus sūkių skaičius $n_{\max}$	8000 min <sup>-1</sup>
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 200
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 5 µm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas