

Garant

Įspraustinė High-Performance slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais., HSK-A 100 A = 200, Kakliuko Ø d1: 22mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 306697 22 |
| GTIN | 4045197946003 |
| Produktų klasė | 31H |

Aprašymas**Modelis:**

- **Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.**
- **Su Balluff/RFID lusto anga.**
- **Platus briaunuotas atraminis paviršius.**

Privalumai:

Specialiai prie laikiklių pritaikyta SM šerdis net ir esant ilgesnei darbinei daliai optimalius metalo apdirbimo rezultatus:

- **Laiko taupymas dėl maksimalių apdorojimo parametrų.**
- **Tolygus veikimas ir todėl puiki paviršiaus kokybė.**
- **Šnaudų taupymas, nes įrankis tarnauja ilgiau.**
- **Staklių suklio tausojimas, nes mažiau vibracijų.**

Tiekimo sudėtis:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880.

Pastaba:

Balansavimo tikslumas G 6,3 priklausomai nuo maksimalaus darbinio greičio.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|-------|
| Virbo Ø d ₁ | 22 mm |
| Išorinis Ø D | 48 mm |

| | |
|--|--------------------------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 200 mm |
| Užmaunamos frezos ilgis L ₄ | 19 mm |
| maksimalus sūkių skaičius n _{max} | 8000 min ⁻¹ |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 22 mm |
| Laikiklis | HSK-A 100 A = 200 |
| Norma | DIN 6357 |
| Laikiklio norma | DIN 69882-3 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Forma | A |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 5 µm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Virpesiai | slopinantis |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |