

Garant**Profilių pratraukimo laikiklis, metrinis $\varnothing d = 12$ mm, Koto $\varnothing DS$: MK2mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	293023 MK2
GTIN	4045197945976
Produktų klasė	29K

Aprašymas

Tinka:

CNC ir standartinės staklės.

Priedai pasirinktinai:

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).

Išstūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

Pastaba:

- **Dėmesio: visada naudokite atitinkamą stūmiklio \varnothing .**
- **Kitų kotų jungčių reikia teirautis.**

Techninis aprašymas

Koto ilgis L_s	69 mm
L	46 mm
Koto rūšis	MK2
$\varnothing d$	12 mm

Duomenų lapai

Ø D	44 mm
Laikiklio dydis	MK2
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Priedai

Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 5 mm	293006 5
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 16 mm	293006 16
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 8 mm	293006 8
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 12 mm	293006 12