

**Garant****Profilių pratraukimo laikiklis, metrinis  $\varnothing d = 12$  mm, Koto  $\varnothing D_s$ : 20mm**

### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 293023 20     |
| GTIN             | 4045197945945 |
| Produktų klasė   | 29K           |

### Aprašymas

**Tinka:**

CNC ir standartinės staklės.

**Priedai pasirinktinai:**

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).

Išstūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

**Pastaba:**

- **Dėmesio: visada naudokite atitinkamą stūmiklio  $\varnothing$ .**
- **Kitų kotų jungčių reikia teirautis.**

### Techninis aprašymas

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| L                      | 46 mm             |
| Koto ilgis $L_s$       | 50 mm             |
| Koto rūšis             | Cilindrinis kotas |
| Koto $\varnothing D_s$ | 20 mm             |

## Duomenų lapai

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ø d               | 12 mm                                     |
| Ø D               | 44 mm                                     |
| Vidinis aušinimas | ne  |
| Produkto rūšis    | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |

### Priedai

|   |           |
|---|-----------|
| Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 16 mm | 293006 16 |
| Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 8 mm  | 293006 8  |
| Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 5 mm  | 293006 5  |
| Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 12 mm | 293006 12 |