

Garant

Profilių pratraukimo laikiklis, VDI \varnothing d = 12 mm, Koto tvirtinimo tipas: VDI30



Užsakymo data

Užsakymo numeris	293030 VDI30
GTIN	4045197946157
Produktų klasė	29K

Aprašymas

Tinka:

CNC staklių.

Priedai pasirinktinai:

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).

Pastaba:

- **Dėmesio: Visada naudokite atitinkamą stūmiklio \varnothing .**
- **Kitų kotų jungčių reikia teirautis.**

Techninis aprašymas

\varnothing D ₂	68 mm
\varnothing D ₁	58 mm
L	83 mm
Koto rūšis	VDI 30
\varnothing d	12 mm

Laikiklio dydis	VDI30
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Priedai

Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 12 mm	293006 12
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 5 mm	293006 5
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 16 mm	293006 16
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 8 mm	293006 8