

Garant**Profilių pratraukimo laikiklis, metrinis $\varnothing d = 16$ mm, Koto $\varnothing D_s$: 20mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 293026 20 |
| GTIN | 4045197945983 |
| Produktų klasė | 29K |

Aprašymas**Tinka:**

CNC ir standartinės staklės.

Priedai pasirinktinai:

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).

Išstūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

Pastaba:

- **Dėmesio: visada naudokite atitinkamą stūmiklio \varnothing .**
- **Kitų kotų jungčių reikia teirautis.**

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|-------------------|
| L | 76 mm |
| Koto ilgis L_s | 50 mm |
| Koto rūšis | Cilindrinis kotas |
| Koto $\varnothing D_s$ | 20 mm |

Duomenų lapai

| | |
|-------------------|---|
| Ø d | 16 mm |
| Ø D | 58 mm |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 8 mm | 293006 8 |
| Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 16 mm | 293006 16 |
| Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 5 mm | 293006 5 |
| Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 12 mm | 293006 12 |