

Garant**Profilių pratraukimo laikiklis, VDI \varnothing d = 16 mm, Koto tvirtinimo tipas: VDI40**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	293033 VDI40
GTIN	4045197946188
Produktų klasė	29K

Aprašymas

Tinka:

CNC staklių.

Priedai pasirinktinai:

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).

Pastaba:

- **Dėmesio: Visada naudokite atitinkamą stūmiklio \varnothing .**
- **Kitų kotų jungčių reikia teirautis.**

Techninis aprašymas

\varnothing D ₁	58 mm
L	83 mm
\varnothing D ₂	83 mm
Koto rūšis	VDI 40
Laikiklio dydis	VDI40

Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Priedai

Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 8 mm	293006 8
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 12 mm	293006 12
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 16 mm	293006 16
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 5 mm	293006 5