

Garant**Profilių pratraukimo laikiklis, VDI \varnothing d = 12 mm, Koto tvirtinimo tipas: VDI25****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 293030 VDI25 |
| GTIN | 4045197946140 |
| Produktų klasė | 29K |

Aprašymas**Tinka:**

CNC staklių.

Priedai pasirinktinai:

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).

Pastaba:

- **Dėmesio: Visada naudokite atitinkamą stūmiklio \varnothing .**
- **Kitų kotų jungčių reikia teirautis.**

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|--------|
| L | 64 mm |
| \varnothing D ₂ | 58 mm |
| \varnothing D ₁ | 44 mm |
| Koto rūšis | VDI 25 |
| \varnothing d | 12 mm |

| | |
|-------------------|---|
| Laikiklio dydis | VDI25 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 5 mm | 293006 5 |
| Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 16 mm | 293006 16 |
| Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 8 mm | 293006 8 |
| Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 12 mm | 293006 12 |