

Garant

**Profilių pratraukimo antgalis, vidinis kvadratas, metrinis $\varnothing d = 8$ mm, TiN,
Kvadratinis veržlių raktas: 4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293050 4
GTIN	4045197946898
Produktų klasė	29L

Aprašymas**Modelis:**

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

Tinka:

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020 – 293079.

Pastaba:

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
 - **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**
- Naudoti 9 mm keturbriaunius profilius > rekomenduojama tik apdirbant lengvai pjaunamas medžiagas (kai nuimama daug medžiagos).

Techninis aprašymas

Rakto dydis	4 mm
L	6,5 mm

Ašmenys	HSS
Tolerancija	nuo + 0,09 iki + 0,12 mm
Profilis	Kvadratinis veržlių raktas
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Danga	TiN
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis