

**Garant**

**Profilių pratraukimo antgalis, vidinis kvadratas, metrinis  $\varnothing d = 12$  mm, TiN,  
Kvadratinis veržlių raktas: 6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293053 6
GTIN	4045197947017
Produktų klasė	29L

**Aprašymas****Modelis:**

Su TiN danga.

**Paskirtis:**

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

**Tinka:**

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020 – 293079.

**Pastaba:**

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
  - **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**
- Naudoti 9 mm keturbriaunius profilius > rekomenduojama tik apdirbant lengvai pjaunamas medžiagas (kai nuimama daug medžiagos).

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis	6 mm
L	10,5 mm

Ašmenys	HSS
Tolerancija	nuo + 0,13 iki + 0,16 mm
Profilis	Kvadratinis veržlių raktas
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Danga	TiN
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis