



## Ekscentrinis gnybtas, Sriegis M: M16



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370005 M16
GTIN	4046368503360
Produktų klasė	37M

### Aprašymas

#### Modelis:

- **Užima nedaug vietos, todėl niekam netrukdo.**
- **Įvairių formų detalių užspaudimui.**

6 briaunė žalvarinė plokštelė su plieniniu ekscentrinu varžtu.

#### Tiekimo sudėtis:

1 plieninis varžtas, 1 gnybtas.

#### Pastaba:

Naudojant gnybtą M 10 reikia šešiabriaunio lenkto atsuktuvo dyd. 7!

### Techninis aprašymas

maksimalus užveržimo momentas	88 Nm
Disko aukštis H	12,7 mm
Sriegis M	M16
Vidinio šešiabriaunio diskas SW <sub>1</sub>	12 mm
Sriegio ilgis L	27 mm
Užspaudimo jėga	27 kN
Ekscentrinė eiga S <sub>1</sub>	2,5 mm
Šešiabriaunis SW diskas	30 mm
Matmuo A	15 mm

Produkto rūšis

Ekscentrinis gnybtas