

Garant

Profilių pratraukimo antgalis, vidinis, Torx® varžtams Ø d = 8 mm, TiN, Torx® profilis: TX10mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293060 TX10
GTIN	4045197947352
Produktų klasė	29L

Aprašymas**Modelis:**

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

Tinka:

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020 – 293079.

Pastaba:

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
- **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**

Techninis aprašymas

L	2 mm
Torx® tabalavimo išorinis skersmuo	2,83 mm
Pirminio gręžimo Ø	2,1 mm
Ašmenys	HSS

Torx® profilis	TX10
Tolerancija	- 0,005 iki + 0,01 mm
Profilis	Torx®
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Danga	TiN
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis