



## Dvipleištis spaustukas, Sriegis M: M8



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370011 M8
GTIN	4046368801053
Produktų klasė	37M

### Aprašymas

#### Modelis:

- Aliuminio profilis su plieniniu kaiščiu ir varžtu.
- Plačios lūpos, skirtos ruošinio kontūrams frezuoti.

#### Privalumai:

- Standus ir užtikrintas ruošinių prispaudimas.
- Vienu metu galima apdirbti 2 ruošinius.

#### Pastaba:

Dvigubam spastutuvui apdirbti reikalinga tvirtinimo plokštė.

### Techninis aprašymas

H <sub>1</sub>	12,7 mm
Užspaudimo jėga	8,9 kN
Sriegis M	M8
B <sub>2</sub>	9,9 mm
maksimalus užveržimo momentas	14,5 Nm
B <sub>1</sub>	20,83 mm
Aukštis H	25,4 mm

Ilgis L	31,8 mm
Plotis B	50,8 mm
Produkto rūšis	Pleištinis spaustuvas