



## Dvipleištis spaustukas, Sriegis M: M6



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370011 M6
GTIN	4046368800803
Produktų klasė	37M

### Aprašymas

#### Modelis:

- Aliuminio profilis su plieniniu kaiščiu ir varžtu.
- Plačios lūpos, skirtos ruošinio kontūrams frezuoti.

#### Privalumai:

- Standus ir užtikrintas ruošinių prispaudimas.
- Vienu metu galima apdirbti 2 ruošinius.

#### Pastaba:

Dvigubam spaustuvui apdirbti reikalinga tvirtinimo plokštė.

### Techninis aprašymas

B <sub>2</sub>	6,6 mm
B <sub>1</sub>	16,05 mm
H <sub>1</sub>	9,4 mm
maksimalus užveržimo momentas	14,3 Nm
Užspaudimo jėga	6,68 kN
Sriegis M	M6
Ilgis L	23,9 mm

Aukštis H	19,1 mm
Plotis B	38,1 mm
Produkto rūšis	Pleištinis spaustuvas