



Dvipleištis spaustukas, Sriegis M: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370011 M12
GTIN	4046368801558
Produktų klasė	37M

Aprašymas

Modelis:

- Aliuminio profilis su plieniniu kaiščiu ir varžtu.
- Plačios lūpos, skirtos ruošinio kontūrams frezuoti.

Privalumai:

- Standus ir užtikrintas ruošinių prispaudimas.
- Vienu metu galima apdirbti 2 ruošinius.

Pastaba:

Dvigubam spasutuvui apdirbti reikalinga tvirtinimo plokštė.

Techninis aprašymas

Sriegis M	M12
Užspaudimo jėga	15,58 kN
maksimalus užveržimo momentas	38,4 Nm
B ₂	15,7 mm
H ₁	19,1 mm
B ₁	30,86 mm
Aukštis H	38,1 mm

Ilgis L	47,5 mm
Plotis B	76,2 mm
Produkto rūšis	Pleištinis spaustuvas