

**HALDER****Pleištinis spaustukas tiesus, Sriegis M: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370022 M8
GTIN	4030618237686
Produktų klasė	37K

**Aprašymas****Paskirtis:**

Įsukus užveržimo varžtą, užspaudimo lūpos pasislenka į išorę ir prispaudžia detalę prie tvirtos atramos.

**Apdirbama medžiaga:**

Bazinis laikiklis iš įrankinio plieno, grūdintas, neapdirbtas. Prispaudimo lūpos iš įrankinio plieno, grūdintos, juodintos ir nušlifotos.

**Pastaba:**

Tvirtinimui į sriegio kiaurymę arba naudojant varžtelę, skirtą T grioveliui. Galima spausti horizontaliai arba vertikalčiai daug kartų.

**Techninis aprašymas**

Ilgis	27 - 31 mm
Užspaudimo jėga	20 kN
maksimalus užveržimo momentas	43 Nm
Sriegis M	M8
B <sub>1</sub>	29 mm

Aukštis H

17,5 mm

Produkto rūšis

Pleištinis spaustuvas