

HALDER**Pleištinis spaustukas tiesus, Sriegis M: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370022 M12
GTIN	4030618237693
Produktų klasė	37K

Aprašymas**Paskirtis:**

Įsukus užveržimo varžtą, užspaudimo lūpos pasislenka į išorę ir prispaudžia detalę prie tvirtos atramos.

Apdirbama medžiaga:

Bazinis laikiklis iš įrankinio plieno, grūdintas, neapdirbtas. Prispaudimo lūpos iš įrankinio plieno, grūdintos, juodintos ir nušlifotos.

Pastaba:

Tvirtinimui į sriegio kiaurymę arba naudojant varžtą, skirtą T grioveliui. Galima spausti horizontaliai arba vertikalčiai daug kartų.

Techninis aprašymas

Užspaudimo jėga	30 kN
Sriegis M	M12
maksimalus užveržimo momentas	85 Nm
B ₁	41 mm
Ilgis	42 - 49 mm

Aukštis H	26 mm
Produkto rūšis	Pleištinis spaustuvas