

HALDER**Pleištinis spaustukas rifliuotas, Sriegis M: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370021 M12
GTIN	4030618237662
Produktų klasė	37K

Aprašymas**Paskirtis:**

Įsukus užveržimo varžtą, užspaudimo lūpos pasislenka į išorę ir prispaudžia detalę prie tvirtos atramos.

Apdirbama medžiaga:

Bazinis laikiklis iš įrankinio plieno, grūdintas, neapdirbtas. Prispaudimo lūpos iš įrankinio plieno, grūdintos, juodintos ir nušlifotos.

Pastaba:

Tvirtinimui į sriegio kiaurymę arba naudojant veržlę, skirtą T grioveliui. Galima spausti horizontaliai arba vertikalčiai daug kartų.

Techninis aprašymas

Ilgis	42 - 49 mm
B ₁	41 mm
maksimalus užveržimo momentas	85 Nm
Sriegis M	M12
Užspaudimo jėga	30 kN

Aukštis H	26 mm
Produkto rūšis	Pleištinis spaustuvas