

**HALDER****Pleištinis spaustukas tiesus, Sriegis M: M16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370022 M16
GTIN	4030618237709
Produktų klasė	37K

**Aprašymas****Paskirtis:**

Įsukus užveržimo varžtą, užspaudimo lūpos pasislenka į išorę ir prispaudžia detalę prie tvirtos atramos.

**Apdirbama medžiaga:**

Bazinis laikiklis iš įrankinio plieno, grūdintas, neapdirbtas. Prispaudimo lūpos iš įrankinio plieno, grūdintos, juodintos ir nušlifotos.

**Pastaba:**

Tvirtinimui į sriegio kiaurymę arba naudojant veržlę, skirtą T grioveliui. Galima spausti horizontaliai arba vertikalčiai daug kartų.

**Techninis aprašymas**

Sriegis M	M16
B <sub>1</sub>	56 mm
Ilgis	57 - 64 mm
Užspaudimo jėga	50 kN
maksimalus užveržimo momentas	210 Nm

Aukštis H	34 mm
Produkto rūšis	Pleištinis spaustuvas