

## Garant

### Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, HSK-A 100 A = 160, Užveržimo Ø D1: 6mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	308286 6
GTIN	4045197947963
Produktų klasė	31A

## Aprašymas

### Modelis:

Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo Ø D<sub>1</sub> 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).  
Nuo užveržimo Ø D<sub>1</sub> 6 mm su srieginėmis kiaurymėmis išlyginimo varžtams.

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

**GARANT:** HSK darbinės plokštumos apdirbtos. **Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).**

Su **aušinimo kanalais** ir uždaromais sriegiais. Ø D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm neuždengiamos.

### Paskirtis:

- **Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.**
- **Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.**

### Tiekimo sudėtis:

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo Ø D<sub>1</sub> 6 mm).

### Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.

## Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm

Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Išorinis Ø D	27 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 160
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas