



TY® antgalių rinkinys, 8 dalių 1/4 colio C 6,3 29 mm, Dalių skaičius: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	674163 8
GTIN	4010995421373
Produktų klasė	63K

Aprašymas

Modelis:

29 mm ilgio TY® antgalių sukimo zona yra 4 mm ilgesnė negu 25 mm antgalių, todėl jų eksploataavimo trukmė ilgesnė. Idealiai tinka galingiems gręžtuvams ir smūginiams suktuvams. Iš plastikinio laikiklio BitBuddy® galima patogiai viena ranka antgalius įstatyti tiesiai į suktuvą.

Privalumai:

Spalvotus antgalius paprasta surasti dėl viršutinio spalvoto paviršiaus, nes **tamsoje juos apšvietus UV šviesa** jie nesunkiai pastebimi.

Turinys:

antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 1 vnt. PH2

antgaliai, C 6,3, Pozidriv varžtams: po 1 vnt. dyd. PZ1; PZ2; PZ3

antgaliai, C 6,3 vidiniams Torx® varžtams: po 1 vnt. dyd. TX15; TX20; TX25

jungiamasis kotas: 1 vnt.

Pastaba:

Tinkamus UV kišeninius prožektorius LED / UV rasite Nr. 081518 UV-LED.

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Antgalio ilgis	29 mm

Dalių skaičius	8
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

Priedai

Kišeninis prožektorius LED ir UVsu baterija Tipas UV-LED	081518 UV-LED
--	---------------