

Garant

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 10/07mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261354 10/07
GTIN	4045197948045
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Laikiklio ISO kodas	A10H SV95CR/L07
Galvutės ilgis L_1	22 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	12,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Plokštelės dydis	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Darbinės dalies ilgis L_3	7 mm
Kakliuko plotis L_4	6,8 mm
Naudingasis gylis T	5 mm
Koto Ø D_s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200