

Garant

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 12/07mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261354 12/07
GTIN	4045197948052
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	15,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Laikiklio ISO kodas	A12K SV95CR/L07
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Galvutės ilgis L ₁	28 mm
Kakliuko plotis L ₄	9 mm
Naudingasis gylis T	6 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200