

Garant

Ištekimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 8/05mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261354 8/05
GTIN	4045197948038
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L_2	7,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Bendras ilgis L	80 mm
Galvutės ilgis L_1	15 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Plokštelės dydis	5 mm
Kakliuko plotis L_4	6 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	9,2 mm
Laikiklio ISO kodas	A08F SV95CR/L05
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto Ø D_s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX5	674248 TX5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200