

**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelės dydis: 16/07mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	261354 16/07
GTIN	4045197948069
Produktų klasė	21T

## Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	36 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	12,9 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	19,5 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	11 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	A16M SV95CR/L07
Naudingasis gylis T	5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200