

KÄRCHER**Pramoninis siurblys, Gamintojo pavadinimas: IVR-L40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078522 IVR-L40
GTIN	4054278459684
Produktų klasė	07D

Aprašymas**Modelis:**

Pramoninis siurblys, skirtas nusiurbti **aušiklius, tepimo emulsiją, vandenį ar alyvą su kietomis dalelėmis (pvz., metalo drožlėmis).**

- **Kompaktiška konstrukcija ir patvari medžiaga.**
- **Universalus naudojimo ir labai patvarus su alyvai atspariu el. tinklo laidu.**
- **Prijungiama 360° pasukama žarnos jungtimi ties siurbimo galvute.**

1 variklio 1,2 kW pramoninis siurblys su paverčiama važiuokle ir **40 litrų talpa.**

Tiekimo sudėtis:

Su paverčiama važiuokle ir nusiurbimo žarna su talpos būklės rodmenimis. **Be priedų. Tinkamus priedus rasite ir toliau bei Nr. 078524, 078529 ir 078533.**

Pastaba:

Versiją su 100 litrų nerūdijančiojo plieno konteineriu galima rasti Nr. 078522 dyd. IVR-L100DP mūsų el. parduotuvėje.

Techninis aprašymas

Ilgis	711 mm
Oro srautas	59 l/s

Talpų tūris	40 l
Darbinis triukšmas	71 dB(A)
Plotis	523 mm
Gamintojo pavadinimas	IVR-L 40/12-1
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys	L
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys	L
Jungties nominalus dydis	DN50 mm
Naudojama galia	1200 W
Laido ilgis	6 m
Aukštis	960 mm
Svoris	36 kg
Vakuumas	230 mbar
Turbinų skaičius	1
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys

Priedai

Drožlių ir skysčių siurbimo rinkinys Jungties nominalus dydis DN40	078529 DN40
Drožlių talpa pramoniniam siurbliui Apimtis 20 l	078524 20
Adapteris Jungties nominalus dydis DN40	078533 DN40