

KÄRCHER**Aukšto slėgio plovimo įrenginys, nešildantis vandens, Gamintojo pavadinimas: HD615MPLUS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078571 HD615MPLUS
GTIN	4054278359960
Produktų klasė	07C

Aprašymas**Modelis:**

Mobilus aukšto slėgio plovimo įrenginys su kintamosios srovės varikliu. Prietaisas **valdomas paspaudžiamu jungikliu**, yra sistema, perspėjanti apie žarnos persisukimą, aukšto slėgio žarna, kuri sukasi, kai yra slėgis, ir pasukamas INOX purškimo vamzdis. Tvirtas 3-jų stūmoklių ašinė pompa su žalvarine cilindro galvute. Vandens vamzdelis iš žalvario. Maksimali paduodamo vandens temperatūra 60 °C.

EASY!Force pneumatinis pistoletas naudoja atatrunkos jėgą ir tokiu būdu vartotojui reikia mažiau jėgos. Užtikrina naujovišką darbo komfortą nepavargstant. Patobulintas keraminis ventilis. Integruota EASY!Lock sujungimo sistema. Užtikrina greitą ir paprastą priedų (pvz., purkštukų, plieninių vamzdžių) prijungimą tinkamomis jungtimis.

· **3-jų stūmoklių ašinė pompa su grūdintu nerūdijančiojo plieno stūmokliu.**

Tiekimo sudėtis:

10 m Premium aukšto slėgio žarna, EASY!Force pistoletas su Softgrip įdėklui, INOX plieninis vamzdis 840 mm, galingas antgalis ir rotacinis antgalis.

Techninis aprašymas

Svoris	30 kg
--------	-------

Padavimo kiekis	560 l/h
Tinklo saugiklis	16 A
Gamintojo pavadinimas	HD 6/15 M Plus *EU
Naudojama galia	3100 W
Darbinis slėgis	150 bar
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Aukšto slėgio plovimo įrenginys