

Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis: 8/05mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261355 8/05
GTIN	4045197948076
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	5 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Plokštelės dydis	5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	9,2 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Kakliuko plotis L_4	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Laikiklio ISO kodas	A08F SV95CR/L05
Užspaudimo ilgis L_2	7,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Galvutės ilgis L_1	15 mm
Naudingasis gylis T	3 mm
Koto Ø D_s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX5	674248 TX5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200