

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
12/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261355 12/07
GTIN	4045197948090
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	7 mm
Užspaudimo ilgis L_2	11 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	9 mm
Kakliuko plotis L_4	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Galvutės ilgis L_1	28 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	15,5 mm
Laikiklio ISO kodas	A12K SV95CR/L07
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Naudingasis gylis T	6 mm
Koto Ø D_s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200