

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelės dydis:
10/07mm**


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261355 10/07
GTIN	4045197948083
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	7 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	12,5 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Galvutės ilgis L_1	22 mm
Laikiklio ISO kodas	A10H SV95CR/L07
Kakliuko plotis L_4	6,8 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Naudingasis gylis T	5 mm
Koto Ø D_s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX6	674248 TX6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200