

Tekinimo plokštelės laikiklis, dešin., Koto / plokštelių dydžiai: 8/07mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261306 8/07
GTIN	4045197948311
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	60 mm
Galvutės ilgis L ₁	15 mm
Koto dydis	8 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Plokštelės dydis	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Laikiklio ISO kodas	SVLCR/L 0808D07
Darbinės dalies ilgis L ₄	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešin.
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200