

**Tekinimo laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261307 12/07
GTIN	4045197948366
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	18 mm
Laikiklio ISO kodas	SVLCR/L 1212F07
Plokštelės dydis	7 mm
Koto dydis	12 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200