

Garant**Tekinimo laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261317 10/07
GTIN	4045197948380
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	10 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	150 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Plokštelės dydis	7 mm
Laikiklio ISO kodas	SVVCN 1010M07
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁	15 mm
Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis	5 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200