

Tekinimo laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 12/07mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261317 12/07
GTIN	4045197948373
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Laikiklio ISO kodas	SVVCN 1212M07
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁	18 mm
Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis	6 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	150 mm
Koto dydis	12 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	72,5 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX6

674248 TX6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200