

Garant
CNMM 160624, Rūšis: HB7010-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	250462 HB7010-1
GTIN	4045197948434
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMM 160624 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SR

Pjūvio gylis a_p : 2 - 10 mm

Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 375 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SR
Kietlydinys	HB7010-1
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	2 - 10 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,

Ašmenys	HM
Kampo spindulys	2,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 375 m/min
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 160624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui