

Garant
CNMM 160624, Rūšis: HB7035-1


Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 250462 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197948458 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

CNMM 160624 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1
 Drožlialaužis: SR
 Pjūvio gylis a_p : 2 - 10 mm
 Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 260 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Ašmenys | HM |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Kietlydinys | HB7035-1 |
| Pjūvio gylis a_p | 2 - 10 mm |
| Pastūma f | 0,4 - 1,2 mm/aps, |
| Drožlialaužis | SR |
| Kampo spindulys | 2,4 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 90 - 260 m/min |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMM 160624 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |