

Garant**CNMM 120416, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250455 HB7035-1
GTIN	4045197948427
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMM 120416 HB7035-1 Kietlydinys: HB7035-1
Drožlialaužis: SR
Pjūvio gylis a_p : 2 - 10 mm
Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	2 - 10 mm
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 260 m/min
Kampo spindulys	1,6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	SR
Kietlydinys	HB7035-1
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120416
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui